



NAUDOJIMAS

M29DCe palaikys 2-8° C iki 42 °C išorės temperatūroje, o esant žemesnei aplinkos temperatūrai baterijos veiks iki 24 val.



PANAUDOJIMAS

Iki 25 litrų talpos šaldymo kameros kraujui, vaistams ir reagentams laikyti jūrų priešakinėse bazėse / lauko ligoninėje.



KREPŠYS

M29DCe turi konfigūruojamus krepšelius, kad naudotojas galėtų lanksčiai pasirinkti turinį ir tūrį.




M29DCe

CoolBOX

M29DCe CoolBOX yra tvirtas nešiojamas šaldytuvas, skirtas naudoti priešakinėse bazėse ar kitoje panašioje aplinkoje. Kamera aušinama naudojant kompresorių ir šilumokaitį. Jame yra 2 baterijų komplektai ir didesnis izoliacijos tūris nei mažesniame įrenginyje M12DCe, todėl jis yra efektyvesnis tiek temperatūros palaikymo, tiek baterijų naudojimo požiūriu. Jį galima eksploatuoti naudojant 12-28v automobiliuose esančius elektros šaltinius arba 240V energijos šaltinius

SĄVYBĖS

- ✓ Stream Visi programinė įranga
- ✓ 25 litrų talpa
- ✓ Daugiaspalvis interaktyvus ekranas
- ✓ Ilgesnis aušinimo laikas esant išjungtam maitinimui



M29DCe CoolBOX

Svoris	36	kg
Išmatavimai	820mm	L
	540mm	W
	300mm	D
Srovė	12-28v	DC
Vėdinimas	2-10°C	<42°C amb
Talpa	25	litrai

M29DCe

M29DCe užima tokį patį plotą kaip ir M45, tačiau yra tik dviejų trečdalių aukščiau.

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			
Drawn by		Checked by	Approved by - date	File name	
GMC					

Stream Visi - M12DCe/M4Dce/M16DCe Report Viewer



VISI (PC/Android software)

ATASKAITOS

Operacinė sistema "Visi" leidžia labai paprastai sukurti PDF ataskaitas iš borto duomenų registratoriaus arba gilotis į duomenis ir ieškoti anomalijų.

Tai labai paprasta: importuokite failą iš SD kortelės, nustatykite ataskaitų informaciją (tik vieną kartą vienam naudotojui), pridėkite visas reikalingas pastabas ir spausdinkite. Programa "Visi" leidžia sujungti kelis duomenų failus į vieną ataskaitą ir pateikti duomenis paprasta forma arba su visais rodiniais parametrais.

NAUDOTOJO APLINKA

Ekranas

M29DCe turi didesnį interaktyvų spalvotą jutiklinį ekraną, todėl juo bus patogiau naudotis ir jis bus visada matomas. Duomenų registratorius SD kortelėje temperatūrą ir aplinkos parametrus registruoja taip pat, kaip ir M12, todėl galima pateikti išsamias duomenų ataskaitas ir atlikti išsamią analizę.

